
INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-----|--|---|
| 1.0 | Technische specificaties | 2 |
| 1.1 | Leveromvang | |
| 1.2 | Uitpakken | |
| 2.0 | Veiligheid en ongelukken - preventie | 3 |
| 3.0 | Gebruik | 3 |
| 4.0 | Onderhoud / foutzoeken | 4 |
| 5.0 | Reserveonderdelen | 4 |
| 6.0 | Garantie | 5 |

1.0 TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | Model 231/100 | Model 230/50 | Model 230/38 | Model 230/10 | Model 240/100 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Snijdiepte | max. 10 mm | max. 5 mm | max. 5 mm | max. 5 mm | max. 3 mm |
| Monster oppervlak | 100 cm ² | 50 cm ² | 12 cm ² | 10 cm ² | 100 cm ² |
| Monster diameter | 113 mm | 80 mm | 38 mm | 36 mm | 113 mm |
| Messen | 4 stuks | 4 stuks | 4 stuks | 4 stuks | 4 stuks |
| Gewicht netto | 1700 g | 1500 g | 1000 g | 1000 g | 1700 g |
| Gewicht bruto | 2400 g | 2000 g | 1800 g | 1800 g | 2300 g |
| Afmetingen (H x Ø) | 103 x 151 mm | 110 x 118 mm | 113 x 85 mm | 113 x 80 mm | 115 x 165 mm |

1.1 Leveromvang

- 1 Rondsnijder
- 1 Rubberen plaat
- 4 Reserve messen
- 1 Gebruikershandleiding

1.2 Uitpakken

Pak de snijder uit en inspecteer deze op beschadigingen als gevolg van het transport. Schades moeten direct schriftelijk gemeld worden, uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen.

2.0 VEILIGHEID EN ONGELUKKEN - PREVENTIE

De rondsnijder is ontwikkeld en gebouwd om monsters van stof, papier, karton en andere relatief eenvoudig te snijden materialen voor te bereiden. Deze monsters worden vervolgens gewogen met de elektronische weegschaal AR-300 om het gewicht per vierkante meter van het eindproduct te bepalen. Het gebruik van de rondsnijder vereist geen speciale aandacht wat betreft veiligheid. Het instrument is uitgerust met een blokkerende pin om een veilige positie te garanderen wanneer deze niet gebruikt wordt (ingetrokken snijbladen).



Verwijder de rondsnijder altijd met de messen in de veilige, ingetrokken positie om te voorkomen dat deze naar buiten steken en in contact komen met de handen.



3.0 GEBRUIK

De rondsniijders zijn gebouwd om verschillende monsters voor te bereiden met een oppervlak van 100 cm², 50 cm², 12 cm² of 10 cm².

Gebruiksaanwijzingen

- Plaats het te snijden materiaal op de rubberen plaat. Houd het gespannen om kreukels te voorkomen.
- Plaats de rondsnijder op het te testen materiaal, bij voorkeur in het midden van de rubberen plaat.
- Ontgrendel de blokkerende pin door deze uit te trekken en 90° te draaien.
- Draai het handwiel iets verder dan 1/4^e slag (90°) rechtsom waarbij er een lichte naar beneden gerichte druk uitgeoefend wordt.
- Bevestig de blokkerende pin door deze uit te trekken en 90° te roteren.
- Til de rondsnijder op en verwijder het gesneden monster.
- Berg het instrument na gebruik altijd op met de blokkerende pin in de veiligheidspositie (ingedrukt) waarmee het snijden van de handen en het beschadigen van de messen voorkomen wordt.

4.0 ONDERHOUD / FOUTZOEKEN

Het instrument vereist geen speciaal onderhoud: het is voldoende om de binnenste componenten af en toe schoon te maken met behulp van perslucht. Indien een monster slecht gesneden is moet de efficiëntie van de 4 messen gecontroleerd worden en indien nodig geroteerd of vervangen worden.

5.0 RESERVEONDERDELEN

Wanneer reserveonderdelen besteld worden, moet altijd het aantal, model en het bestelnummer aangegeven worden zoals in de order voor 2 messen hieronder weergegeven:

| | | |
|--------|-----------|--------------|
| 02 | 240 / 100 | 60001M |
| aantal | model | bestelnummer |

Kijk in de volgende tabel om het bestelnummer en de inhoud van de bestelling te achterhalen.

| Reserveonderdelen | 231/100 | 230/50 | 230/38 | 230/10 | 240/100 |
|--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Messen (20 stuks) | 60001M2 | 60001M2 | --- | --- | 60001M2 |
| Messen (100 stuks) | 60001M | 60001M | 60007M | 60007M | 60001M |
| Handvat (1 stuk) | 60009M | 60009M | 60009M | 60009M | 60005M |
| Rubber plaat (1 stuk) | 60003M | | | | |
| Rubber platen (10 stuks) | 60004M | | | | |

6.0 GARANTIE

Checkline Europe garandeert aan de originele koper dat dit product van verkoopbare kwaliteit is en dat het voldoet in soort en kwaliteit aan de beschrijving en specificaties ervan. Wanneer het product niet meer of slecht functioneert door een defect in het materiaal in het product, aanwezig bij de aflevering van deze wat zich resulteert binnen één jaar na de verkoop van het product, zal worden vergoed door middel van reparatie of vervanging van het product, naar beoordelen van Checkline Europe, behalve wanneer er sprake is van een reparatie zonder toestemming, het uit elkaar halen van het apparaat, vernieling, misbruik of het gebruik voor ander toepassingen dan waarvoor het product geschikt is, te bepalen door Checkline Europe. Alle retouren voor reparaties binnen of buiten de garantie en/of vervanging moeten vooraf goedgekeurd worden door Checkline Europe, waarbij alle kosten voor verpakken en verzenden naar het adres hieronder voor rekening zijn van de koper.

DE VOORGAANDE GARANTIEBEPALINGEN VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES, UITGEDRUKT OF IMPLICIET, OMVATTEND MAAR NIET BEPERKT AAN, DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ELKE BIJZONDER DOEL OF TOEPASSING. CHECKLINE EUROPE KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD OF VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ELKE VORM OF OORZAAK VAN GEVOLGSCHADE, VAN ELKE SOORT OF AARD, RESULTEREND VAN HET GEBRUIK VAN GELEVERD MATERIAAL, ONGEACHT OF DEZE SCHADE IS ONTDEKT VOOR, TIJDENS OF NA VERVANGING OF REPARATIE, EN ONGEACHT OF DEZE SCHADE IS VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN DE FABRIKANT OF LEVERANCIER BINNEN EEN JAAR NA DE DATUM VAN DE ORIGINELE FACTUUR.

Sommige staten of jurisdicties staan uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van gevolgschade niet toe, het kan dus zijn dat de bovenstaande beperking niet op u van toepassing is. De duur van elke geïmpliceerde garantie, inclusief, zonder beperking, geschiktheid voor elk bepaald doel en verkoopbaarheid met eerbied aan dit product, is beperkt tot de duur van de hiervoor genoemde garantieperiode. Sommige staten of jurisdicties staan geen beperkingen toe op hoe lang een geïmpliceerde garantieperiode is maar, niet tegenstaand, zal deze garantie, bij gebrek aan dergelijke beperkingen, een duur hebben van één jaar na de datum op de originele factuur.

CHECKLINE EUROPE

Dennenweg 225B, 7545 WE, Enschede
Tel: +31-53-4356060 / Fax: +31-53-4333570

Elke voorzorg is genomen bij het maken van deze gebruiksaanwijzing. Checkline Europe kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of gebreken. Ook kan Checkline Europe niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie in dit document. Elk merk of elke productnaam, genoemd in dit document zijn alleen voor identificatie doeleinden en zijn handelsnamen of trade marks van hun respectievelijke houders.

NOTITIES